




Sveiseadapter for prosessensorer

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 Lekkasjeport
1 tettingskant

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Applikasjon

Design	med lekkasjeport
Mediumtemperatur [°C]	< 250,00
Trykklassifisering [bar]	50,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	32,35
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingsmoment [Nm]	5,00...20,00
Sensor tilkobling	M12 x 1,5 tettingskjegle
Prosesstilkobling	sveiseadaptere Ø 19 mm

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------