


Prosessovergang for SMS-rørforbindelse

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 tettingskant



EC 1935/2004 FCM FDA

Applikasjon

Design	med lekkasjeport
Trykklassifisering [bar]	16,00

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	570,50
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 1/2 tettingskjele
Prosesstillkobling	SMS-rørforbindelsesdel DN50 (2")
Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	< 0,8 / 8
Forsegling	metall mot PEEK

E43344



Prosessovergang for SMS-rørforbindelse

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Hygieneutstyr-klasse i henhold til DIN 11866	H3
---	----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------