


Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 1900



1 malje Ø 5mm

Produktegenskaper

Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Design	for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel
--------	---

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	± 0,02 % FSO
Repeterbarhet	± 0,006 % FSO

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...85,00
Lagringsfuktighet [%]	5,00...95,00; (ikke kondenserende)

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrasjonsmotstand	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]	598,50
----------	--------



Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 1900

Topp flens diameter	[mm]	58,00		
Materialer		hus: aluminium; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt		
Akseldesign		Solid aksel		
Akseldiameter	[mm]	6,00		
Maks. måle lengde	[mm]	1 900,00		
Trådtrommel omkrets	[mm]	150,00		
Tråddiameter	[mm]	0,45		
Trådforbindelse		5,5; (malje)		
Trådegenskaper	maks. hastighet av trådforskyvning	[m /s]	2	
	maks. wire-akselerasjon	[g]	12	
	maks. forlengelsekraft	[N]	5	
	maks. tilbaketrekkingskraft	[N]	3,5	
Festeflens		synkro-flens		
Merknader				
Antall i forpakning		1,00 stk.		

E61439



Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 1900

Diagrammer og grafer

Installasjonsinstruksjon

