


Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 2400



1 karabinkrok

Produktegenskaper

Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Design	for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel
--------	---

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	$\pm 0,1$ % FSO
Repeterbarhet	$\pm 0,04$ % FSO

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-20,00...80,00
Lagringsfuktighet [%]	5,00...95,00; (ikke kondenserende)

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Vibrasjonsmotstand	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data

Vekt [g]	598,50
Topp flens diameter [mm]	58,00

Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 2400

Materialer	hus: PA; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt		
Akseldesign	Solid aksel		
Akseldiameter [mm]	6,00		
Maks. måle lengde [mm]	2 400,00		
Trådtrommel omkrets [mm]	150,80		
Tråddiameter [mm]	0,45		
Trådforbindelse	karabinkrok		
Trådegenskaper	maks. hastighet av trådforskyvning	[m /s]	1
	maks. wire-akselerasjon	[g]	5
	maks. forlengelsekraft	[N]	7
	maks. tilbaketrekkingskraft	[N]	1
Festeflens	synkro-flens		

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Diagrammer og grafer

Installasjonsinstruksjon

