

Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0MSS0001HDA0TGH030MSS

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 24,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt	[g]	114,21
Støpt kroppsmateriale		TPU / TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Tetningsmateriale		FKM
Kontakttype		M12
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Merknader

Merk

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"

Antall i forpakning

1,00 stk.


Elektrisk tilkobling - koble C

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere.; messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Y tilkoblingskabel

YDSGHDA0MSS0001HDASTGH030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Koblinger: M12, rett; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!




Elektrisk tilkobling - koble B

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Koblinger: M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: Låsemuttere:, messing, forniklet; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



Diagrammer og grafer

Underbelastet I_{max} * 0,8 DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]