


Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 3000



1 sett skruer

Produktegenskaper

Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

Applikasjon

Design	for omkodere med 58 mm synkroflens og 6 mm fast aksel
--------	---

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	$\pm 0,012$ % FSO
Repeterbarhet	$\pm 0,005$ % FSO

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...80,00
Lagringsfuktighet [%]	5,00...95,00; (ikke kondenserende)

Mekaniske data

Vekt [g]	598,50
Topp flens diameter [mm]	58,00
Materialer	hus: diecast zinc /plastik; tråd: rustfritt stål: polyamidbelagt
Akseldesign	Solid aksel
Akseldiameter [mm]	6,00

E61441



Trekkrådsmekanisme for kodere

DRAW WIRE 3000

Maks. måle lengde	[mm]	3 000,00
Trådtrommel omkrets	[mm]	200,00
Tråddiameter	[mm]	0,87
Trådforbindelse		M6
Trådegenskaper	maks. hastighet av trådforskyvning	[m /s] 0,8
	maks. wire-akselerasjon	[g] 1
	maks. forlengelsekraft	[N] 3
	maks. tilbaketrekkingskraft	[N] 2,5
Festeflens		synkro-flens

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Diagrammer og grafer

Installasjonsinstruksjon

