


Veggjennomgang

Wall passage standard



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC/DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	8,00; (PIN 1+3: 4 A; PIN 2+4: 4 A)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67

Mekaniske data


Vekt	[g]	24,10
Materialer		messing forniklet; Forsegling: FKM
Støpt kropps materiale		messing, forniklet
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	1,00

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



E73008



Veggjennomgang

Wall passage standard

Tilkobling

