


E80400



RFID-brikke

ID-TAG/51x51/06



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-55,00...240,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
Minnestørrelse [bit]	896,00
Minnetype	EEPROM
Brikketype	ICODE SLIX
Antall blokker	28
Blokkstørrelse [Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte]	8,00
RFID standard	ISO 15693

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-55,00...240,00
Merknad om omgivelsestemperatur	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maksimal holdetid ved maksimal omgivelsestemperatur
Beskyttelse	IP 68

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning	ISO 15693	

Mekaniske data

Vekt [g]	297,85
Type montering	Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste: spacer E80401; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner [mm]	51,00 x 6,50 x 51,00
Materialer	PPS

Merknader

Antall i forpakning	10,00 stk.
---------------------	------------



RFID-brikke

ID-TAG/51x51/06

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

leseavstand når den er montert på metall (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90