




RFID-brikke

ID-TAG/R20X2,5/06



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	90,00; (testens varighet: 1 x 100 h)

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	2 528,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Tester/godkjenninger

Radiogodkjenning		ISO 15693
------------------	--	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	2,90
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner	[mm]	Ø 20,00 / L = 3,00
Materialer		PPA

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80377



RFID-brikke

ID-TAG/R20X2,5/06

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	14
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	12
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110