




RFID-brikke

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Applikasjon

Driftstemperatur (aktiv)	[°C]	-40,00...85,00
Temperaturtopp (passiv)	[°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	1 024,00
Minnetype		EEPROM
Brikketype		ICODE SLIX
Antall blokker		28
Blokkstørrelse	[Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693
Maks. lesesykluser		ubegrenset
Maks. lesesykluser		100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning		ISO 15693

Mekaniske data

Vekt	[g]	11,55
Type montering		installasjon på ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner	[mm]	Ø 50,00 / L = 3,00
Materialer		PPA svart

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E80384



RFID-brikke

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190