




RFID-brikke

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit



Applikasjon

Applikasjon	koding av transportører i transportbånd
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-20,00...85,00
Temperaturtopp (passiv) [°C]	90,00

Elektriske data

Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
Minnestørrelse [bit]	896,00
Minnetype	EEPROM
Brikketype	ICODE SLIX
Antall blokker	28
Blokkstørrelse [Byte]	4,00
Unikt identifikasjonsnummer [Byte]	8,00
RFID standard	ISO 15693
Maks. lesesykluser	ubegrenset
Maks. lesesykluser	100000

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...85,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse	IP 68

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkjenning	ISO 15693	

Mekaniske data

Vekt [g]	1,85
Type montering	installasjon på ikke-metalliske materialer; (kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner [mm]	Ø 4,00 / L = 22,00
Materialer	glass

Merknader

Antall i forpakning	10,00 stk.
---------------------	------------

E80385



RFID-brikke

ID-TAG/D4X22/03 - 2528 bit

Andre data

Leseavstand når den ikke er monteret på metall (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	30
ANT513 / DTI513 / DTC510	40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-