




Forbindelseskabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS




Applikasjon			
Spesiell egenskap		Halogenfri; gullbelagte kontakter; Skjernet kabel; Drakjede egnethet	
Applikasjon		CAN-buss	
Elektriske data			
Driftsspenning		[V] 32,00 DC; (ledninger 4+5: 5 V)	
Maks. nåværende belastning totalt		[A] 4,00; (ledninger 4+5: 0,05 A)	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C] -25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniske data			
Vekt		[g] 521,90	
Støpt kroppsmateriale		TPU	
Materiale mutter		messing, forniklet	
Tetningsmateriale		FKM	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
		bøying sykluser	> 5 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m
Merknader			
Merknader		CAN-buss-avslutningsmotstand (120 Ω) er integrert i M12-kontakten.	
Antall i forpakning		1,00 stk.	

Forbindelseskabel

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 8,4 mm, beskyttet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

