


Safe AS-Interface ClassicLine-modul

Evaluation unit, asi

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 panel for merking
2 festeanordning infrarød adapter



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC; (begrenset spenningskrav til UL 508: elektrisk isolert driftsspenning beskyttet av en overstrømsenhet)
Strømforbruk	[mA]	< 250,00

Innganger

Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	19,20...30,00; (via flatkabel)
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design		AS-i
Spenningsområde DC	[V]	15,00...30,00; (i henhold til EN 50106 (PELV) via FC-E-koblingsmodul; via flatkabel; begrenset spenningskrav til UL 508: elektrisk isolert driftsspenning beskyttet av en overstrømsenhet)
Maks. gjeldende belastning per utgang	[mA]	500,00; (PNP)
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Elektrisk separert		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...55,00
Beskyttelse		IP 67



Safe AS-Interface ClassicLine-modul

Evaluation unit, asi

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
AS-i adressering		IR-adressering mulig
AS-i profil		S-7.B.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	B.E
AS-i sertifikat		61801
Mekaniske data		
Type montering		AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler
Materialer		PBT; pottemasse: Guronic C400-0
Displayer/driftselementer		
Display		2 x LED, rød
		2 x LED, grønn
		2 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		Beskyttende hetter: M12
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: M12; koding: A		
