

PNP/NPN-vekselrettermodul

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Se teknisk merknad under "Nedlastinger"



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Kompatibel med maling	ja

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	10,00
Driftsspenning [V]	< 24,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,10

Utganger

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
---	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	179,00
Dimensjoner [mm]	26,50 x 15,50 x 36,50
Materialer	hus: TPU svart; Forsegling: FKM
Materiale mutter	messing, forniklet



PNP/NPN-vekselrettermodul

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Drakjede egnethet	ja	
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader


Merknader	for sensorer i henhold til IEC 60947-5-2 med normal lukket drift
Merk	Se teknisk merknad under "Nedlastinger"
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit