


## Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS



## Applikasjon

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
| Applikasjon       | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien                  |
| Fri for silikon   | ja                                                                    |

## Elektriske data

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 250,00 AC / < 300,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | II                        |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00                      |

## Driftsforhold

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C]                                        | -25,00...100,00             |
| Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]                             | 5,00...100,00               |
| Lagringstemperatur [°C]                                          | -25,00...55,00              |
| Lagringsfuktighet [%]                                            | 10,00...100,00              |
| Andre klimatiske forhold for lagring i henhold til angitt klasse | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Beskyttelse                                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniske data

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Vekt [g]              | 86,00                           |
| Dimensjoner [mm]      | 30,50 x 15,50 x 36,50           |
| Materialer            | PP Halogenfri; Forsegling: EPDM |
| Støpt kroppsmateriale | PP                              |
| Materiale mutter      | rustfritt stål (1.4404 / 316L)  |



## Forbindelseskabel

VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS

|                   |                               |                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drakjede egnethet | ja                            |                                                                                                    |
| Drakjede egnethet | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                   | bøying sykluser               | > 1 Mio.                                                                                           |
|                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


## Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,2 Nm; Ta med i beregningen motstykkets maksimumsverdi!



## Elektrisk tilkobling

## Tilkobling



## Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PP; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

