


Induktiv områdesensor

SIY-3120-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	30,00...120,00
Hus	sylindrisk
Dimensjoner [mm]	Ø 164,00 / L = 63,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 7,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	3,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	30,00...120,00
Senseområde justerbar	ja



Induktiv områdesensor

SIY-3120-ANKG

Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	120,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	(30...120)

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	< 15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Hus		sylindrisk
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	Ø 164,00 / L = 63,00
Materialer		hus: PBT; bunndeksel: aluminium

Displayer/driftelementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres		skruer: 1 x M16 x 90
-------------------	--	----------------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå