


Dempearm-sett

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
-------------	---------------

Applikasjon

Design	Sekvensiell demping med fire parallelle multistråle-fotoceller
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC
Strømforbruk [mA]	60,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	940,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	mørk-på-modus



Dempearm-sett

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	0,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde	[m]	< 3,50
------------	-----	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...55,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Vekt	[g]	4 295,00
Materialer		aluminium; polypropylen
Linsemateriale		polykarbonat-ABS

Displayer/driftselementer


Display	sender	LED, gul
	mottaker	LED, grønn/rød

Merknader

Antall i forpakning	4,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - mottaker 1


Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: blå



Dempearm-sett

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Tilkobling




4 OUT 1 Koblingsutgang
2 OUT 2 Koblingsutgang

Elektrisk tilkobling - mottaker 2

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rød



Tilkobling




4 OUT 3 Koblingsutgang
2 OUT 4 Koblingsutgang

Dempearm-sett

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Elektrisk tilkobling - sender 1

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: blå


**Tilkobling**

2 IN

Sync A

Elektrisk tilkobling - sender 2

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rød






Dempearm-sett

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Tilkobling



2 IN

Sync B