




Induktiv rørsensor

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS



- 1 Sensorflate
2 LED driftsstatus



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	< 14,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	70,00 x 20,00 x 12,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	statisk
----------------	---------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...35,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 15,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja

**Induktiv rørsensor**

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS

Overbelastningsbeskyttelse	ja
----------------------------	----

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	< 14,00
Oppløsning av stålkule (diameter)	[mm]	3,00
Maks. del hastighet	[m/s]	35,00

Responstid

Pulsebærer	[ms]	100,00
Maks. fall tid	[ms]	100,00
Responstid	[ms]	< 0,50

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	1 323,00
Ul godkjenning	Ta	-25...70 °C
	Kapslingstype	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	strømforsyning	Class 2
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data

Vekt	[g]	59,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	70,00 x 20,00 x 12,00
Materialer		hus: PC

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Tilbehør

Varer som leveres	festestropper: 2
-------------------	------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,09 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A



I85003



Induktiv rørsensor

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS

Tilkobling

