


Trykkbestandige sensorer

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	2,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Magnetisk felt immun
Trykkklassifisering [psi]	3 000,00
Magnetisk felt immun	ja

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning [V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	7,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	7,00
Minimum belastningstrøm [mA]	8,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1,7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	300,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00



Trykkbestandige sensorer

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	300,00
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	20,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	20,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	2,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	2,00 ± 10 %
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30
Hysteres	[X01]	5,00
Koblingspunktendring	[X01]	-0,50...0,50
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Montering		kan monteres innfelt
Sylindertyper		pneumatiske og hydrauliske sylindere
Materialer		aluminium
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Trykkbestandige sensorer

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A

