


Induktiv områdesensor

SIY-3120-ANKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	30,00...120,00
Hus	syndrisk
Dimensjoner [mm]	Ø 164,00 / L = 68,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 7,00

Utganger


Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	3,00



Induktiv områdesensor

SIY-3120-ANKG

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	30,00...120,00
Senseområde justerbar		ja
Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	120,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	(30...120)
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	< 15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		sylindrisk
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Type montering		med monteringsbrakett
Dimensjoner	[mm]	Ø 164,00 / L = 68,00
Materialer		hus: PBT; Monteringsplater: aluminium anodisert
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Tilkobling		



Lederfarger :

BK = svart

BN = brun

BU = blå