




Induktiv sensor

IGK3008BBPKG/M/60V/US-104-DPS



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 70,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter; Økt sensorområde
Applikasjon	For bruk i mobile og tøffe applikasjoner

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...60,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Driftsavstand [mm]	0,00...6,48
Økt sensorområde	ja



Induktiv sensor

IGK3008BBPKG/M/60V/US-104-DPS

Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35		
Hysteres	[X01]	1,00...20,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00	
Beskyttelse	IP 67; IP 69K		
Tester/godkjenninger			
EMC	automotive området		
	støyutslipp og støyinterferens: ECE R10	E1 typegodkjenning	
	støyimmunitet i henhold til DIN ISO 11452-2	100 V/m	
	gjennomført interferens i 24 V nettverk til ISO 7637-2: 2004 (puls 1 til 4) OG ISO16750-2: 2012 (last dump)		
	puls	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump	
	alvorlighetsgrad	III III III III III III Test A	
	feilkriterium	C A C A A C C	
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV nettleddning til linje	
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V	
	EN 55011	klasse B	
	Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
			50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -40...85 °C	
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20...50 °C	
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 sykluser	
Saltspraytest	EN 60068-2-52 Kb	alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)	
MTTF	[ANN]	1 110,00	
Ul godkjenning	Ta	0...40 °C	
	Kapslingstype	Type 1	
	strømforsyning	Hazardous voltage	
	Filnummer UL	E174191	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	53,40	
Hus	gjenget type		
Montering	kan monteres innfelt		
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 70,00	
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00		
Materialer	hus: rustfritt stål;; sensorflate: LCP; låsemuttere:: messing		
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, gul	
Tilbehør			
Varer som leveres	låsemuttere:: 2		



Induktiv sensor

IGK3008BBPKG/M/60V/US-104-DPS

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

