




## Induktiv sensor

ID-3050-ANOG/10m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Produktegenskaper

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Elektrisk design      | NPN                    |
| Utgangsfunksjon       | normalt åpen           |
| Sensorrekkevidde [mm] | 50,00                  |
| Hus                   | rektangulær            |
| Dimensjoner [mm]      | 120,00 x 80,00 x 30,00 |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...30,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 7,00; (24 V)     |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei              |

## Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | NPN          |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 1,00         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 30,00        |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | nei          |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | nei          |

## Deteksjonsområde

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Sensorrekkevidde [mm]                 | 50,00 |
| Senseområde justerbar                 | ja    |
| Fabrikkinnstilling sensing range [mm] | 50,00 |



## Induktiv sensor

ID-3050-ANOG/10m

|                           |      |              |
|---------------------------|------|--------------|
| Reell sensorrekkevidde Sr | [mm] | 50,00 ± 10 % |
| Driftsavstand             | [mm] | 0,00...40,50 |

## Nøyaktighet/avvik

|                      |                                                                                      |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Korreksjonsfaktor    | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |                |
| Hysteres             | [X01]                                                                                | 1,00...15,00   |
| Koblingspunktendring | [X01]                                                                                | -10,00...10,00 |

## Driftsforhold

|                      |      |                |
|----------------------|------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -10,00...50,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 65          |

## Tester/godkjenninger

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

## Mekaniske data

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| Hus         |      | rektangulær                 |
| Montering   |      | kan monteres ikke-fluktende |
| Dimensjoner | [mm] | 120,00 x 80,00 x 30,00      |
| Materialer  |      | PPE endret                  |

## Displayer/driftselementer

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | koblingsstatus | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                   |  |             |
|-------------------|--|-------------|
| Varer som leveres |  | skrujern: 1 |
|-------------------|--|-------------|


## Merknader

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| Antall i forpakning |  | 1,00 stk. |
|---------------------|--|-----------|

## Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Tilkobling



Lederfarger :

BN = brun  
 BU = blå  
 BK = svart