


Induktiv sensor

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	1,40
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 50,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	15,00; (24 V)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	1,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	1,40
Reell sensorrekkevidde S_r [mm]	$1,30 \pm 10 \%$
Driftsavstand [mm]	1,05

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres [X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-15,00...70,00
Beskyttelse	IP 65

Induktiv sensor

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

Mekaniske data

Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner [mm]	M8 x 1,00 / L = 50,00	
Gjengebetegnelse	M8 x 1,00	
Materialer	hus: messing forniklet; sensorflate: PBT	

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
-------------------	-----------------	--

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.	
---------------------	-----------	--

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

