


Induktiv sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00

Applikasjon

Installasjon	for ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))
--------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 500,00



Induktiv sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Beskyttelse mot kortslutning		ja	
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00	
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	4,00 ± 10 %	
Driftsavstand	[mm]	0,00...3,25	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20	
Hysteresis	[X01]	1,00...15,00	
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 65	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00	
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00	
Materialer		PBT; Objekt: rustfritt stål (1.4301 / 304)	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul	
Tilbehør			
Varer som leveres	låsenumtere:: 2		
	Objekt		
Merknader			
Merknader	Merk:		
	Sensorene justeres med det vedlagte målflagget.		
	Hvis en eldre type målflagg brukes, er det fare for mekanisk skade på sensoren hvis de ikke justeres riktig.		
Antall i forpakning	1,00 stk.		

IF7010



Induktiv sensor

IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (DIN EN 175301-803)

