


Induktiv sensor

IF-04-N SS-L-L

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00

Applikasjon

Applikasjon	ikke for bruk i farlige områder (ikke ATEX godkjent)
Installasjon	for ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	tilkobling til koblingsforsterkere i henhold til EN 60947-5-6
Nominell spenning DC [V]	8,20; (1kΩ)
Forsyningsspenning DC [V]	7,50...30,00
Strømforbruk [mA]	undamped: > 2,1; Damping: < 1
Beskyttelsesklasse	III

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	30,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 500,00

Deteksjonsområde


Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

IF7036



Induktiv sensor

IF-04-N SS-L-L

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Vekt	[g]	0,00
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		PBT; Objekt: rustfritt stål (1.4301 / 304)
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
		Objekt
Merknader		
Merknader		Merk:
		Sensorene justeres med det vedlagte målflagget.
		Hvis en eldre type målflagg brukes, er det fare for mekanisk skade på sensoren hvis de ikke justeres riktig.
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x ventilplugg type A DIN (DIN EN 175301-803)		
		
Tilkobling		
		
1 =	Tilkobling til koblingsforsterkere	
1-2:	Low	