


Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Driftsavstand [mm]	0,00...6,48
Økt sensorområde	ja

Nøyaktighet/avvik	
Hysteresis [X01]	3,00...15,00

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	messing; PES; PTFE belagt

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Innstillingshjelp:	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp	ja	

Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A




IG5934



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Tilkobling



BK =

Lederfarger :
svart