


Induktiv AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IGC235

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	AS-i
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA]	< 25,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	8,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...6,48



Induktiv AS-Interface sensor

IGA2008-ASI/US-100

Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,72 / aluminium: 0,42 / kobber: 0,40
Hysteres	[X01]	5,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT; sensorflate: PPE; klemme: PPS
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	4 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		



Tilkobling

