


Induktiv sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IG5953

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Induktiv sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	8,00
Driftsavstand	[mm]	0,00...6,48
Økt sensorområde	ja	
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,45 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,33	
Hysteres	[X01]	3,00...20,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 72,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00	
Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; sensorflate: PBT; LED-vindu: PA	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, rød
	Innstillingshjelp:	1 x LED, rød
Optisk innstillingshjelp	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Induktiv sensor

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A

