


Induktiv sensor

IIB3015-APOG/US-100-DPO

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IIS209

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 7,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	250,00



Induktiv sensor

IIB3015-APOG/US-100-DPO

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Reell sensorrekkevidde S_r [mm]	$15,00 \pm 10 \%$
Driftsavstand [mm]	0,00...12,10

Nøyaktighet/avvik	
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteresis [X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65

Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	messing forniklet; PBT

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul

Tilbehør	
Varer som leveres	låsescrutter:: 2

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Induktiv sensor

IIB3015-APOG/US-100-DPO

Tilkobling

