


Induktiv sensor

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IIT208

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	15,00; (24 V)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	150,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert

II5730



Induktiv sensor

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00	
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	10,00 ± 10 %	
Driftsavstand	[mm]	0,00...8,10	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20	
Hysteres	[X01]	1,00...15,00	
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	klasse B	
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50	
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50	
Materialer		rustfritt stål (1.4571/316Ti); PBT	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus		1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres	låsemuttere:: 2		
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		

II5730



Induktiv sensor

IIK3010-BPKG/V4A/10M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå