II5811

Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IIR204

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 LED 2 x

CE

Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP/NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 44,00
Applikasjon		
Spesiell egenskap		Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Utganger		
Elektrisk design		PNP/NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	5,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

II5811

Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00	
Driftsavstand	[mm]	0,00...9,70	
Økt sensorområde		ja	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30	
Hysterese	[X01]	3,00...15,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Vekt	[g]	180,00	
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 44,00	
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50	
Materialer		messing PTFE belagt; PC	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, rød
		Innstillingshjelp:	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp		ja	
Tilbehør			
Varer som leveres		låsemuttere:: 2	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR; tverrbundet; 2 x 0,5 mm²

Kabel: 0,3 m, PUR; beskyttende rør; 2 x 0,5 mm²

Koblinger: 1 x M12; koding: A

II5811

Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Tilkobling