


Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	22,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei



Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Overbelastningsbeskyttelse		nei	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	22,00	
Driftsavstand	[mm]	0,00...17,60	
Økt sensorområde		ja	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30		
Hysteres	[X01]	3,00...15,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		klasse B
	EN 55011		
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50	
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50	
Materialer		messing messing hvit bronsebelagt; PC	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød	
	Innstillingshjelp:	1 x LED, grønn	
Optisk innstillingshjelp		ja	
Tilbehør			
Varer som leveres		låsemuttere:: 2	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

II5826




Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PVC; egnet for roboter og dragkjeder; 2 x 0,3 mm²

Tilkobling



BK =

Lederfarger :
svart