


Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IIS709

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	22,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1



Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	22,00
Driftsavstand	[mm]	0,00...17,60
Økt sensorområde		ja

Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data		
Vekt	[g]	235,50
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		messing messing hvit bronsebelagt; PBT

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Innstillingshjelp:	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp		ja

Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

II5803



Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



BK =

Lederfarger :
svart