


Induktiv sensor

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Medier	kun jernholdig; aluminium chip immune
--------	---------------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	50,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Induktiv sensor

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	8,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...6,48

Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaniske data	
Vekt [g]	173,40
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	hus: rustfritt stål;; sensorflate: rustfritt stål:

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, gul

Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A





Induktiv sensor

IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS

Tilkobling

