


Induktiv sensor

IIK3012BBPKG/M/60V/6M/ZH



Produktgenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde
Applikasjon	For bruk i mobile og tøffe applikasjoner

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...60,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Driftsavstand [mm]	0,00...9,72
Økt sensorområde	ja



Induktiv sensor

IIK3012BBPKG/M/60V/6M/ZH

Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,45 / kobber: 0,35		
Hysteres	[X01]	1,00...20,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00	
Beskyttelse	IP 67; IP 69K		
Tester/godkjenninger			
EMC	automotive området		
	støyutslipp og støyinterferens: ECE R10	E1 typegodkjenning	
	støyimmunitet i henhold til DIN ISO 11452-2	100 V/m	
	gjennomført interferens i 24 V nettverk til ISO 7637-2: 2004 (puls 1 til 4) OG ISO16750-2: 2012 (last dump)		
	puls	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump	
	alvorlighetsgrad	III III III III III III Test A	
	feilkriterium	C A C A A C C	
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV nettleddning til linje	
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V	
	EN 55011	klasse B	
	Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
			50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -40...85 °C	
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene / -20...50 °C	
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 sykluser	
Saltspraytest	EN 60068-2-52 Kb	alvorlighetsgrad 5 (4 testsykluser)	
MTTF	[ANN]	907,00	
UL godkjenning	Ta	0...40 °C	
	Kapslingstype	Type 1	
	strømforsyning	Class 2	
	Filnummer UL	E174191	
Mekaniske data			
Vekt	[g]	375,00	
Hus	gjenget type		
Montering	kan monteres innfelt		
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00	
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50		
Materialer	gjenget hylse: rustfritt stål;; sensorflate: LCP naturlig; LED-vindu: PEI; låsemuttere:: messing		
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, gul	



Induktiv sensor

IIK3012BBPKG/M/60V/6M/ZH

Tilbehør

Varer som leveres

låsemuttere:: 2

Merknader


Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PUR; brenneegenskaper i henhold til ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå