


Induktiv helmetallsensor

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	18,00
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 50,00

Applikasjon

Applikasjon	konstant rengjøring med aggressive rengjøringsmidler; vanlige rengjøringsprosesser
Trykklassifisering [bar]	100,00
Merknad om trykkvurdering	sensorflate

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	18,00
Reell sensorrekkevidde S_r [mm]	$18,00 \pm 10 \%$
Driftsavstand [mm]	0,00...14,58

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 1,00 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
-------------------	--



Induktiv helmetallsensor

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

Hysteresse	[X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...100,00
Beskyttelse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011 emisjon	klasse B
Slagfasthet		1 J
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 sykluser
MTTF	[ANN]	1 385,00
Innebygd programvare inkludert		ja
Ul godkjenning	Ta	0...70 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL Godkjenning nr.	A012
	Filnummer UL	E174191

Mekaniske data		
Vekt	[g]	99,80
Montering		quasi flush
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 50,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); sensorflate: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-vindu: PEI; låsemuttere:: rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tiltrekkingmoment	[Nm]	80,00

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	4 x 90° LED, gul

Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Induktiv helmetallsensor

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



Diagrammer og grafer



IIT245

Induktiv helmetallsensor

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

