



Induktiv sensor

IN-3004-APOG/ 6m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



- 1 monteringshull
2 gjenget bøsning M3 Dybde 5,8 mm

Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt lukket
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 12,00 x 26,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...55,00 DC
Strømforbruk	[mA]	15,00; (24 V)
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	1,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	4,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...3,25
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00


IN5044



Induktiv sensor

IN-3004-APOG/ 6m

Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 12,00 x 26,00
Materialer		PBT
Monteringshull		
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	< 0,50
Gjenget bøsning		
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	< 1,20; (når messinginnsatsen er i kontakt med motstykket)
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Tilkobling		



BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå