



- 1 LED gul
- 2 LED grønn



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	20,00 x 8,00 x 32,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde
-------------------	------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	NPN
------------------	-----



Induktiv sensor

IQ23008BANKG/0.3M/PUR/US

Utgangsfunksjon	normalt åpen	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50	
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00	
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde [mm]	8,00	
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	8,00 ± 10 %	
Driftsavstand [mm]	0,00...6,48	
Økt sensorområde	ja	
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30	
Hysteresis [X01]	1,00...15,00	
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...10,00	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00	
Beskyttelse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 sveipesykluser, 1 oktav per minutt, i 3 akser
Støtmotstand	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Kontinuerlig støtmotstand	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 støt hver i hver retning av de 3 koordinataksene
Rask temperaturendring	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 sykluser
MTTF [ANN]	1 607,00	
UL godkjenning	Ta	-25...70 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL Godkjenning nr.	A016
	Filnummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vekt [g]	42,70	
Hus	rektangulær	
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner [mm]	20,00 x 8,00 x 32,00	
Materialer	diecast zinc spesielt belegg; sensorflate: PBT oransje; LED-vindu: TPU; potting: PUR	



Induktiv sensor

IQ23008BANKG/0.3M/PUR/US

Displayer/driftselementer

Display	Vis drift	1 x LED, grønn
	koblingsstatus	1 x LED, gul


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling



Koblinger: 1 x M12; koding: A

