




Sylinder sensor for tie-rod cylinder

IQ5003/US-100



1 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 2,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	5,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,30
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,00...35,00
Rejsehastighet [m/s]	< 10,00

IQ5003



Sylinder sensor for tie-rod cylinder

IQ5003/US-100

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	0,10
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	36,00
Sylindertyper		pneumatiske sylindere
Materialer		PA 12
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

