




Helningssensorer

INC-M2M180J-1-KG/US-H



Produktegenskaper		
Måleprinsipp		MEMS kapasitiv; (Akselerasjonssensor ; gyroskop)
Antall måleakser		2; (X/Y)
Grensesnitt for kommunikasjon		CAN
Helningsmåling		
Vinkelområde	[°]	± 90
Applikasjon		
Funksjon prinsipp		dynamisk
Applikasjon		Hellingsmåling med høy presisjon i dynamiske applikasjoner
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	9,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 65,00; (9 ... 30 V DC)
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Måle - / innstillingsområde		
Måleprinsipp		MEMS kapasitiv; (Akselerasjonssensor ; gyroskop)
Antall måleakser		2; (X/Y)



Helningssensorer

INC-M2M180J-1-KG/US-H

Helningsmåling		
Vinkelområde	[°]	± 90
Måler rekkeviddeakselerasjon	[g]	± 4
Måleområde kjøretøy yaw rate	[°/s]	± 500
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[°]	≤ ± 0,05
Repeterbarhet	[°]	± 0,05
Oppløsning	[°]	0,01
Temperatur koeffisient	[1/K]	≤ ± 0,008°
Dynamisk måling		
Nøyaktighet	[°]	± 0,5
Statisk måling		
Nøyaktighet	[°]	± 0,3
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	CAN	
Antall CAN-grensesnitt	1	
Avsluttende motstand	ja; (intern ; parameteriserbar)	
CAN		
Protokoll	SAE J1939	
Fabrikkinnstilling	Overføringshastighet: 250 kBit/s enhetsadresse (ECU): 25	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Støtmotstand	DIN EN 60068-2-27	
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[ANN]	260,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	197,10
Dimensjoner	[mm]	27,00 x 59,00 x 105,30
Materialer	hus: helstøpt aluminium svart; pottemasse: polyuretan harpiks	
Monteringsretning	horisontal	
Displayer/driftelementer		
Display	Driftsmodus	1 x LED, grønn
	feil	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres	Beskyttende deksler: 1	



Helningssensorer


INC-M2M180J-1-KG/US-H

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - CAN-In


Koblinger: 1 x M12; koding: A



1	CAN Skjerm
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung



horizontale Einbaulage / Rotation um X- und Y-Achse