




Kapasitive sensorer

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KG5001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,6
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	50,00



Kapasitive sensorer

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	8,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...6,50
Nøyaktighet/avvik	
Korreksjonsfaktor	glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteresis [X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-15,00...15,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65
Tester/godkjenninger	
EMC	EN 60947-5-2
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	PBT; endestykke: PC
Tilbehør	
Varer som leveres	låsenummere:: 2
	skrujern: 1
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.



Kapasitive sensorer

KGE2008-FRKG/US-100-IRF/0LED

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A

