


KD5039



Kapasitive sensorer

KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	60,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	105,00 x 80,00 x 40,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	5,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	60,00
------------------	------	-------



Kapasitive sensorer

KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF

Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	60,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...48,60

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	537,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	309,50
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	105,00 x 80,00 x 40,00
Materialer		PPE endret

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres		fjærskiver: 4
		sylinder skruer: 4

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Kapasitive sensorer

KDE3060-FPKG/NI/US-100-KPF

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A

