




Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00

Driftsspenning	[M]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		6,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]		6,00
Minimum belastningstrøm [mA]		4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]		2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]		250,00; (350 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		100,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]		2 100,00; (50 ms / 1 Hz)
Koblingsfrekvens AC [Hz]		25,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]		50,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

KG3500



Kapasitive sensorer

KGE2008-FBOA/LS100AK

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	8,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	8,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...6,50
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	72,58
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT; endestykke: PC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	
	skrujern: 1	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

KG3500



Kapasitive sensorer

KGE2008-FBOA/LS100AK

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C

