


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



### Produkttegenskaper

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Elektrisk design      | PNP                     |
| Utgangsfunksjon       | normalt lukket          |
| Sensorrekkevidde [mm] | 8,00                    |
| Hus                   | gjenget type            |
| Dimensjoner [mm]      | M18 x 1,00 / L = 110,00 |

### Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 10,00; (24 V)    |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |

### Utganger

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Elektrisk design                                 | PNP            |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt lukket |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50           |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00         |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 50,00          |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja             |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert        |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja             |

### Deteksjonsområde

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Sensorrekkevidde [mm]          | 8,00        |
| Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 8,00 ± 10 % |
| Driftsavstand [mm]             | 0,00...6,50 |



## Kapasitive sensorer

KGE3008-APKG

| Nøyaktighet/avvik                                                                   |                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Korreksjonsfaktor                                                                   | glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20 |                         |
| Hysteres                                                                            | [X01]                                                 | 1,00...15,00            |
| Koblingspunktendring                                                                | [X01]                                                 | -15,00...15,00          |
| Driftsforhold                                                                       |                                                       |                         |
| Omgivelsestemperatur                                                                | [°C]                                                  | -25,00...80,00          |
| Beskyttelse                                                                         | IP 65                                                 |                         |
| Tester/godkjenninger                                                                |                                                       |                         |
| EMC                                                                                 | EN 60947-5-2                                          |                         |
| Mekaniske data                                                                      |                                                       |                         |
| Hus                                                                                 | gjenget type                                          |                         |
| Montering                                                                           | kan monteres ikke-fluktende                           |                         |
| Dimensjoner                                                                         | [mm]                                                  | M18 x 1,00 / L = 110,00 |
| Gjengebetegnelse                                                                    | M18 x 1,00                                            |                         |
| Materialer                                                                          | PBT; endestykke: PC                                   |                         |
| Displayer/driftselementer                                                           |                                                       |                         |
| Display                                                                             | koblingsstatus                                        | 1 x LED, gul            |
| Tilbehør                                                                            |                                                       |                         |
| Varer som leveres                                                                   | låsemuttere:: 2                                       |                         |
|                                                                                     | skrujern: 1                                           |                         |
| Merknader                                                                           |                                                       |                         |
| Antall i forpakning                                                                 | 1,00 stk.                                             |                         |
| Elektrisk tilkobling                                                                |                                                       |                         |
| terminaler: ...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |                                                       |                         |
| Tilkobling                                                                          |                                                       |                         |

