




Kapasitive sensorer

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO



- 1 LED gul koblingsstatus
- 2 potensiometer Sensorrekkevidde



Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	0,50...24,00
Grensesnitt for kommunikasjon		IO-Link
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00
Applikasjon		
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...110,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 22,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	30,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	0,50...24,00
Senseområde justerbar		ja
Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	15,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	15,00 ± 10 %



Kapasitive sensorer

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Min. prosess syklus tid	[ms]	20,00
IO-Link-funksjoner (acyclical)	applikasjonsspesifikk tagg; driftstimer teller; normalt åpen / normal lukket(); PNP / NPN (parametrierbar); Intuitiv koblingspunktinnstilling; Hysteres	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2	30 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	klasse B
Vibrasjonsmotstand	DIN EN 60947-5-2	1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
Støtmotstand	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 sjokk / 11 ms halvsinus (x, y, z)
MTTF	[ANN]	903,84
UL godkjenning	Ta	-25...60 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL Godkjenning nr.	D001
	Filnummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vekt	[g]	54,20
Hus	gjenget type	
Montering	quasi flush	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	PBT; PC; POM	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	8,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 2	

KI5311



Kapasive sensorer

KI-3150QBPKG/SL/1P/US/IO

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling



4: OUT / IO-Link