KN5119

Kapasitive sensorer

KNM18NUKFPKG/4m

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 programmeringsknapp

CE

Produktegenskaper		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 76,50
Applikasjon		
Medier		pulver; væsker; Oljer; kjølemidler
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	17,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Utganger		
Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

KN5119

Kapasitive sensorer

KNM18NUKFPKG/4m

Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 76,50	
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00	
Materialer		PP svart	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grønn
		Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør			
Varer som leveres		låsemuttere:: 2	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilkobling