


Kapasitive sensorer

KNM30NUAFBOW/SL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde	[mm]	programmerbar sensorområde
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 105,00

Applikasjon

Spesiell egenskap		Optisk innstillingshjelp
Installasjon		deteksjon gjennom ikke-metalliske tankvegger
Medier		tørr bulk materiale; væsker
Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...100,00

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	30,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse		I

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	10,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	150,00; (200 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	1 000,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	5,00

Deteksjonsområde


Sensorrekkevidde	[mm]	programmerbar sensorområde
Senseområde justerbar		ja



Kapasitive sensorer

KNM30NUAFBOW/SL

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 105,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		messing Optalloy-belagt; PBT; PPS
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, rød
	Programming	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp		ja
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²		
Tilkobling		



CAL = programmering input
 Lederfarger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå
 GN/YE = grønn/gul