

Kapasitiv berøringssensor

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 96,90 / L = 11,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	dynamisk
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Lengde på utgangssignal [ms]	300,00

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------

KT5007



Kapasitiv berøringssensor

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	418,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	115,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 96,90 / L = 11,00
Materialer		active side: PA Grilamid TR 90UV gjennomsiktig; hus: PC/ABS svart
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	8 x LED, rød
	drift	8 x LED, grønn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Surround i forskjellige farger
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

