


Kapasive sensorer

KNM30BSAAPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



1 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 100,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
Installasjon	innfelt montering i tankvegg
Medier	tørr bulk materiale
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...80,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00

KN5125



Kapasitive sensorer

KNM30BSAAPKG/US

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 100,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		messing messing hvit bronsebelagt; PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør

Varer som leveres	låsemuttere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble



Koblinger: 1 x M12; koding: A



Kapasitive sensorer

KNM30BSAAPKG/US

Tilkobling



2: Funksjon sjekk utgang programmering wire