




- 1 Sensorfläte
- 2 programmeringsknapper
- 3 LED



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	20,00 x 14,00 x 48,00

Applikasjon

Installasjon	deteksjon gjennom ikke-metallisk beholdervegg eller på bypassrør
Medier	tørr bulk materiale; væsker

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 17,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Måleprinsipp		Kapasitiv

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]		2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]		100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]		10,00

KQ6002



Kapasitive sensorer

KQ-3120NFPKG/2T

Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	12,00 ± 10 %
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-20,00...20,00
Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Overføringstype	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9 CDV	
Profiler	Smart Sensor	
SIO modus	ja	
Min. prosess syklus tid	[ms]	100,80
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	371
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	3 V
	EN 55011	klasse B
Støtmotstand	EN 60068-2-27	30 g 6 sjokk / 11 ms halvsinus (x, y, z)
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillasjonsperiode 5 min., 30 min. per akse ved resonans eller 55 Hz
MTTF	[ANN]	725,00
UI godkjenning	Ta	-25...80 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Limited Voltage/Current
Mekaniske data		
Vekt	[g]	46,20
Hus	rektangulær	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	20,00 x 14,00 x 48,00
Materialer	hus: PBT glassfiberforsterket; trykkeknapper: TPE-U; dekke: PC glassfiberforsterket	
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul

KQ6002



Kapasitive sensorer

KQ-3120NFPKG/2T

Lær funksjon	ja
Elektronisk lås	ja


Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Tilkobling



BK: OUT / IO-Link
Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå